

TL-D Colored

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Ця лампа TL-D (діаметр трубки 26 мм) допомагає створювати спеціальні ефекти та атмосферу, привертаючи увагу червоним, зеленим, синім і жовтим кольором. Можна використовувати як окремі кольори, так і змішувати їх для формування білого світла. Ця лампа має високу світловіддачу завдяки базовому напильню. Застосовується в торгових центрах, виставкових залах, барах і ресторанах, для освітлення виставкових стендів, вивісок і магазинів розважальної продукції.

Попередження та безпека

· Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Термін служби до 50% відмов (ном.)	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	160
Світловий потік	2 250 lm
Позначення кольору	Жовтий
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	58,5 W
Струм у лампі (ном.)	0,670 A
Напруга (ном.)	111 V


Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T8
Вага нетто (шт.)	167,000 g
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	13,0 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	70 kWh
Знак CE	Так
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Повна назва виробу	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Повний код виробу	871150095447340

TL-D Colored

Код замовлення	928049001605
Номер матеріалу (12NC)	928049001605
Чисельник – кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500954473


Чисельник – упаковок у зовнішній коробці	25
EAN/UPC - корпус	8711500954480

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

