MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 70W E27

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	6.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Nennlichtausbeute (Nom)	83,33 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	72,0 W
Spannung (Nom)	90 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B70
Nettogewicht (Stück)	0,055 kg

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	12,2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	12,2 mg

MASTER SON PIA Plus

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	72 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473312
CE-Zeichen	Ja

Bestellcode	8718291180401
Material-Nr. (12NC)	928061009835
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291180401
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718291180418

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER SON PIA Plus 70W E27
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON PIA Plus 70W E27
Gesamt-Produktcode	871829118040100

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W E27	71 mm	156 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 70W E27

MASTER SON PIA Plus

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W E27



LDLE_SON-PIA_0006-Life expectancy diagram

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.