



# MSR

## MSR 1200 1CT/3

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres kostumer - faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G22
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	800 t
Lysteknisk	
Farvekode	- [Not Specified]
Lysstrøm	103.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	325
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	327
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Buelængde O (Nom)	10,0 mm
Drift og el	
Strømforbrug	1.200 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	13,8 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	0,150 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

### Produktdata


Ordreproduktnavn	MSR 1200 1CT/3
Det fulde produktnavn	MSR 1200 1CT/3
Full EOC	872790091121300
Ordrekode	928078105114
Materialenr. (12NC)	928078105114
Tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske 8727900911213

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) 3


EAN/UPC – kasse 8727900911220

### Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

