



MSR

MSR 1200 1CT/3

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimissa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lamppun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	800 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	103 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	325
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	327
Värlämpötila (nim.)	5900 K
Valotehokkuus (nimellinen)	88 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Valokaaren pituus O (nim.)	10,0 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	1 200 W
Lampun virta (nim.)	13,8 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,150 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä Kyllä

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi MSR 1200 1CT/3

Tuoteversion nimi MSR 1200 1CT/3

EOC-koodi 872790091121300

12NC-koodi 928078105114

12NC-koodi 928078105114


Pakkauksia laatikossa 1

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8727900911213

Tuotepakkausten määrä laatikossa 3


Laatikon EAN-koodi 8727900911220

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

