



# MASTERCcolour CDM-T

## MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Jajaran produk lampu pelepasan ujung tunggal yang kompak dan berefisiensi tinggi dengan warna stabil selama masa pakai serta cahaya berkilau terang

### Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)
- Lampu dapat menggunakan control gear elektronik atau elektromagnetik, kecuali lampu 35W/942 dan 20W, yang harus menggunakan control gear elektronik.
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

### Product data

Informasi Umum		Daya Penerangan (terukur) (Nom)	
Tutup-Dasar	G12		85 lm/W
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]	Indeks renderasi warna (CRI)	92
Referensi pengukuran fluks	Sphere	Panjang Busur O (Nom)	6 mm
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	12.000 jam		
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kode Warna	942 [CCT of 4200K]	Konsumsi Daya	73,2 W
Flux Cahaya	6.200 lm	Tegangan (Nom)	88 V
Penandaan Warna	Cool White (CW)		
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,371	Kontrol dan Peredupan	
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,366	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4200 K		
		Mekanis dan Housing	
		Lapisan bohlam	Jernih

# MASTERC colour CDM-T


Bentuk Bohlam	T19
Berat Bersih (Bagian)	0,029 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Kelas Efisiensi Energi	G
Kandungan Merkuri (Hg) (Maks)	6,1 mg
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	6,1 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	74 kWh
Nomor Registrasi EPREL	473337
Tanda CE	Ya

## Data Produk

Nama produk pesanan	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
---------------------	----------------------------------


Nama lengkap produk	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Kode produk lengkap	871150019927015
Kode urutan	928084505131
No. Material (12NC)	928084505131
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500199270
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8711500199287

## Dimensional drawing




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Photometric data





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

# MASTERCcolour CDM-T

## Lifetime



LDLE\_CDM-T\_70W\_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

