



MASTERCcolour CDM-TP

MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Serie med skyddade högeffektiva urladdningslampor med stabil färg under hela livslängden och ett klart, gnistrande ljus som kan användas i öppna armaturer

Varning och Säkerhet

- Lamporna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	PG12-2
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	16 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	428
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	401
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Båglängd O (Nom)	7 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	73,2 W
Spänning (nom)	90 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T31
Nettovikt (styck)	72,000 g


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,2 mg

MASTERC colour CDM-TP

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	81 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Full EOC	871150020127015
Beskrivning av lokal kod	8348280
Beställningsnummer	928086909230


Materialnummer (12NC)	928086909230
Lokal kod	8348280
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500201270
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500201287

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Livslängd



LDLE_CDM-TP_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

