



CosmoPolis CosmoWhite

CPO-TW 140W/728 White PGZ12

El sistema de iluminación exterior Philips Cosmopolis simplifica la iluminación exterior mediante la combinación de una lámpara en miniatura y un sistema de balasto electrónico optimizado.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No deben usarse donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos, a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	PGZ12	Consumo de energía	141.0 W
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Voltaje (nominal)	94 V
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	30,000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	728 [CCT of 2800K]	Regulable	Sí
Designación de color	Blanco (WH)		
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	440	Mecánica y carcasa	
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	413	Acabado de la luz	Transparente
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W	Forma del foco	T19
Índice de producción de color (IRC)	72	Peso neto (pieza)	0.040 kg
Longitud de arco O (nominal)	22 mm		
		Aprobación y aplicación	
		Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.9 mg

CosmoPolis CosmoWhite

Consumo energético kWh/1000 h	154 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CPO-TW 140W/728 White PGZ12
Nombre del producto completo	CPO-TW 140W/728 White PGZ12
Código del pedido	928088805105
N.º de material (12NC)	928088805105


Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677157326
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677157321

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
CPO-TW 140W/728 White PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CPO-TW 140W/728 White PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - CPO-TW 140W/728 White PGZ12

Lifetime



LDLE_CPO-TW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - CPO-TW 140W/728 White PGZ12

