



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

Kaikki lamput palavat ennemmin tai myöhemmin, mutta yksikantaisten MSR Gold. FastFit -lamppujen kohdalla vaihto tapahtuu muutamassa sekunnissa erityisen lampun kannan ja lampun pidikkeen ansiosta. Tämä lamppu tarjoaa suuren säteen voimakkuuden, kirkkaan valkoisen valon täydellistä valaisua varten, kun taas kultaiset kannat tarjoavat ensiluokkaisen lämpösuojan ja estävät ennenaikaiset viat. P3-teknologia mahdollistaa minkä tahansa asennon käyttämisen sekä lampun käyttämisen korkeammissa lämpötiloissa, jolloin lampun käyttöikä pitenee ja lamppujen suorituskyky on tasainen. Ja koska FastFit-muotoa käytetään Philips Halogen ja Ceramic ST -lamppuissa, lampputeknologiasta toiseen siirtyminen onnistuu nopeasti ja helposti.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	PGJX50
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	750 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	2
Valovirta	46 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	298
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	322
Värlämpötila (nim.)	7500 K
Valotehokkuus (nimellinen)	66 lm/W


Värintoistoindeksi (CRI)	73
Valokaaren pituus O (nim.)	3,8 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	700 W
Lampun virta (nim.)	10,2 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MSR Gold™ FastFit

Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,100 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Tuoteversion nimi	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8


EOC-koodi	872790090850300
12NC-koodi	928106205114
12NC-koodi	928106205114
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900908503
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8727900908510

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

