



# MASTER SON PIA Plus



## MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Natriumlampe med høyt trykk med opal eggformet ytre pære, høy effekt og lang og pålitelig levetid

### Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	30 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	5 750 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,54
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelet fargetemperatur (nom.)	1900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	71,5 W


Spenning (nom.)	92 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	B70
Nettvekt (stykk)	0,062 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	14,3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	14,3 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	72 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473371

# MASTER SON PIA Plus

CE-merke	Ja
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Fullstendig produktnavn	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150020426430
Lokal kodebeskrivelse	3851225
Bestillingskode	928150008835


Materialenr. (12NC)	928150008835
Lokal bestillingskode	3851225
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500204264
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8711500204271

## Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

# MASTER SON PIA Plus

## Levetid



LDLE\_SON-PIA\_Plus\_70W\_I-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27  
1CT/24

