

PHILIPS

Lighting



SON-T

SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	28.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	220 [CCT of 2000K]
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,540
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,413
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	84 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	42 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	70,0 W
Τάση (ονομ.)	90 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T35
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	44,000 g

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	14,3 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	14,3 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	77 kWh


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	SON-T 70W/220 E27 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	SON-T 70W/220 E27 1CT/12
Full EOC	871150019267715
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SONT70W
Κωδικός παραγγελίας	19267715
Αρ. υλικού (12NC)	928152800035

SON-T

Τοπικός κωδικός	SONT70W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500192677
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12




EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500193117
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Διάρκεια ζωής



LDLE_SON-T_70W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 70W/220 E27 1CT/12

