



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	27'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	828 [CCT of 2800K]
Lichtstrom	15'400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.447
Farbkoordinate Y (nom.)	0.4
Ähnlichste Farbtemperatur	2800 K
Nennlichtausbeute (Nom)	108 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	143.0 W
Spannung (Nom)	89 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BD90
Nettogewicht (Stück)	0.157 kg


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15.8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15.8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	143 kWh

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

EPREL-Registrierungsnummer	473400
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40
Gesamt-Produktcode	871829115881300
Bestellcode	15881300


Material-Nr. (12NC)	928154908835
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291158813
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291158820

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lebensdauer



LDLE_CDO-ET_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

