



# Espectáculo msr MiniFastFit

## MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais		Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	PGJX36		79,3 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	900 h	Comprimento de oscilação O (Nom.)	5,5 mm
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	- [Not Specified]	Consumo de Energia	1.000 W
Fluxo Luminoso	79.300 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	11,4 A
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,321	Controlos e regulação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,330	Regulável	Sim
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6000 K		

## Espectáculo msr MiniFastFit

Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,055 kg


Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Nome do produto completo	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Código do produto completo	871829178508800
Código de encomenda	78508800
N.º material (12NC)	928171405115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291785088
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718291785095

## Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

