



Tuotekuvaus

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimessa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	1 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	2
Valovirta	55 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	302
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	320
Värilämpötila (nim.)	7200 K
Valotehokkuus (nimellinen)	78 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valokaaren pituus O (nim.)	8,0 mm


Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	700 W
Lampun virta (nim.)	11 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mittapiirros



Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	0,120 kg
------------	----------


Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	MSR 700/2 1CT/8
Tuoteversion nimi	MSR 700/2 1CT/8
EOC-koodi	872790091638600
Sähkönumero	4825823
12NC-koodi	928171505114
12NC-koodi	928171505114
Sähkönumero	4825823
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900916386
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8727900916393

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8