



Espectáculo MSR

MSR 1200/2 1CT/3

El alto índice de reproducción del color de la serie MSR de una terminación garantiza que todos los miembros del público puedan disfrutar de los auténticos colores de la escena, los atrezzo, los intérpretes y sus trajes: de hecho, todo lo que hay sobre el escenario se puede resaltar de forma brillante y viva con luz de calidad natural. Además, gracias al concepto de lámpara de una terminación, la luminaria tiene una colección de luz óptima y posibilidades de dirección que ayudan a garantizar la luminosidad en el escenario en el lugar y el momento necesarios. Asimismo, MSR se puede utilizar en cualquier posición de encendido para una configuración fácil y cómoda.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G22	Longitud de arco O (nom.)	10,0 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Consumo de energía	1.200 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	800 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	13,8 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	2	Regulable	No
Flujo luminoso	104.000 lm	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	302	Peso neto (pieza)	0,150 kg
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	320		
Temperatura de color correlacionada (nom.)	7200 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	87 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	85		

Espectáculo MSR

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR 1200/2.1CT/3
Nombre completo del producto	MSR 1200/2.1CT/3
Full EOC	872790091133600
Código de pedido	91133600


Código 12NC	928171805114
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900911336
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	3
Embalaje con código EAN/UPC	8727900911343

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

