



Tuotekuvaus

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan. Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimessa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G22
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	800 tuntia


Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	2
Valovirta	104 000 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	302
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	320
Värilämpötila (nim.)	7200 K
Valotehokkuus (nimellinen)	87 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valokaaren pituus O (nim.)	10,0 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	1 200 W
Lampun virta (nim.)	13,8 A

Mittapiirros



Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	0,150 kg
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset


CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	MSR 1200/2.1CT/3
Tuoteversion nimi	MSR 1200/2.1CT/3
EOC-koodi	872790091133600
12NC-koodi	928171805114
12NC-koodi	928171805114
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900911336
Tuotepakkausten määrä laatikossa	3
Laatikon EAN-koodi	8727900911343

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3