

MSD 1200.1CT/3

928172005114



Architectural MSD – des couleurs nocturnes avec un culot simple

L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à culot simple créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe est quant à lui synonyme d'un contrôle efficace du faisceau et d'une intensité élevée. Idéal pour illuminer tout type d'architecture la nuit.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	G22
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2.000 h

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	92.000 lm
Coordonnée chromatique X	323
Coordonnée chromatique Y	328
Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	79 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	73
Longueur d'arc O (nom.)	14,0 mm


Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	1.200 W
Courant lampe (nom.)	13,8 A

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5 mm	14,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	0,156 kg
-------------------	----------


Approbation et application

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MSD 1200.1CT/3
Nom de produit complet	MSD 1200.1CT/3
Code EOC	872790091135000
Code de commande	8727900911350
Code 12NC	928172005114
Code de commande local	MSD1200
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900911350
Conditionnement par carton	3
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900911367

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSD 1200.1CT/3