



# Espectáculo msr

## MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	PGJX28	Longitud de arco O (nom.)	3,5 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Consumo de energía	575 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	10,2 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	2	Regulable	Sí
Flujo luminoso	35.500 lm	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	296	Peso neto (pieza)	0,070 kg
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	315		
Temperatura de color correlacionada (nom.)	7500 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	61,5 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	70		

## Espectáculo msr

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Nombre completo del producto	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Full EOC	871829122109800
Código de pedido	22109800


Código 12NC	928184005115
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291221098
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718291221104

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

