



MASTERCcolour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa. 35W- ja 70W-lampuissa voidaan käyttää myös elektromagneettista ohjauslaitetta.
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G12
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Hyötyvalovirta	Sphere
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	20 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Valovirta	4 050 lm
Värinimike	Warm White (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Väriämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen)	98 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valokaaren pituus O (nim.)	4,8 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	39,1 W
Jännite (nim.)	85 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Clear

MASTERC colour CDM-T Elite

Lampun muoto	T19
Nettopaino	0,028 kg

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Elohoepitoisuus (Hg) (maks.)	4,7 mg
Elohoepitoisuus (Hg) (nim.)	4,7 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	40 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473258
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
---------------	--


Tuotteen nimi	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
EOC-koodi	872790091137400
Sähkönumero	4824815
12NC-koodi	928185205131
12NC-koodi	928185205131
Sähkönumero	4824815
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900911374
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8727900911381

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

