

PHILIPS

Lighting



MASTERCcolour CDM-TC Elite



MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

MASTERCcolour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Hyötyvalovirta	Sphere
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	20 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Valovirta	4 000 lm
Värinimike	Warm White (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Väriämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen)	102 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valokaaren pituus O (nim.)	4,8 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	39,1 W
Jännite (nim.)	85 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Clear

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lampun muoto	T14
Nettopaino	0,009 kg

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Elohoepitoisuus (Hg) (maks.)	4,7 mg
Elohoepitoisuus (Hg) (nim.)	4,7 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	40 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473263
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 ICT/12
---------------	--


Tuotteen nimi	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 ICT/12
EOC-koodi	872790091149700
Sähkönumero	4824817
12NC-koodi	928189105131
12NC-koodi	928189105131
Sähkönumero	4824817
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8727900911497
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8727900911503

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 ICT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 ICT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 ICT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

LDLE_CDMTC-E_0002-Life expectancy diagram

