



MSR Platinum (giras/escenario)

MSR Platinum 35 1CT

Los diseños de escenarios actuales requieren soluciones de iluminación que ofrezcan un alto brillo y haces de gran contraste para evitar la creación de sombras, así como luminarias y diseños de sistemas más compactos para mejorar la opción creativa y la flexibilidad de diseños. Frente a esta necesidad, hemos desarrollado un sistema compacto increíblemente potente, brillante y liviano para lograr la experiencia de luz más sorprendente: MSR Platinum 35. Este sistema de lámparas ofrece una herramienta poderosa e innovadora para crear una iluminación intensa y brinda la misma luz de buena calidad que otras lámparas MSR. El arco excepcionalmente corto genera una luz resplandeciente y brillante y este diseño ultracompacto hace que la lámpara sea apta para sistemas de iluminación de escenarios más pequeños.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	PGJX36	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.313
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Temperatura de color correlacionada (nominal)	8500 K
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	1,000 hora(s)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	69 lm/W
Información técnica sobre la luz		Índice de producción de color (IRC)	73
Código de color	2	Longitud de arco O (nominal)	3.0 mm
Flujo luminoso	53,300 lm	Consumo de energía	773 W
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.295		

MSR Platinum (giras/escenario)

Corriente de la lámpara (nominal)	12.0 A
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Peso neto (pieza)	0.053 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MSR Platinum 35 1CT


Nombre del producto completo	MSR Platinum 35 1CT
Full EOC	871829112006300
Código del pedido	928190905114
N.º de material (12NC)	928190905114
Código local	245977
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291120063
Numerador: paquetes por caja externa	16
EAN/UPC - Caja	8718291120070

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23.5 mm	3.0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 1CT

MSR Platinum (giras/escenario)

