



MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum 35 1CT

Today's stage designs call for lighting solutions which deliver high brightness and high-contrast beams to avoid shadow creation, as well as more compact luminaire and fixture designs to improve creative choice and design flexibility. Addressing this need, we have developed an incredibly powerful, brilliant and lightweight, compact system for the most amazing light experience – MSR Platinum 35. This lamp system provides a powerful and innovative tool to create intense lighting and delivers the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light and this ultra-compact design makes the lamp suitable for smaller stage lighting fixtures.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX36
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	1'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	2
Flux lumineux	53'300 lm
Coordonnée chromatique X	0.295
Coordonnée chromatique Y	0.313
Température de couleur corrélée (nom.)	8500 K


Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	73
Longueur d'arc O (nom.)	3.0 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	773 W
Courant lampe (nom.)	12.0 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

MSR Platinum (Touring/Stage)

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	0.053 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Platinum 35 1CT
Nom de produit complet	MSR Platinum 35 1CT


Code EOC	871829112006300
Code de commande	8718291120063
Code 12NC	928190905114
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291120063
Conditionnement par carton	16
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291120070

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23.5 mm	3.0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MSR Platinum 35 1CT

