



DJ/CLUB Platinum

MSR Platinum 35 1CT

Os designs dos palcos actuais pedem soluções de iluminação que proporcionem brilho elevado e feixes de alto contraste, para evitar a criação de sombras, bem como luminárias mais compactas e design de equipamentos que melhorem as escolhas criativas e a flexibilidade do design. Para responder a esta necessidade, desenvolvemos um sistema extraordinariamente poderoso, brilhante e leve, destinado a proporcionar a mais incrível experiência de luz – MSR Platinum 35. Este sistema de lâmpadas constitui uma ferramenta robusta e inovadora que permite a criação de iluminação intensa e apresenta a mesma boa qualidade de luz que caracteriza as restantes lâmpadas MSR. A oscilação excepcionalmente pequena gera uma luz brilhante e cintilante e o design ultra compacto torna a lâmpada adequada para equipamentos de iluminação de palcos mais pequenos; a MSR Platinum 35 dá aos designers de iluminação uma muito maior liberdade no posicionamento das luminárias.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	PGJX36	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	8500 K
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	69 lm/W
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1.000 h	Índice de Restituição Cromática (IRC)	73
Caraterísticas técnicas da luz		Comprimento de oscilação O (Nom.)	3,0 mm
Código da cor	2	Consumo de Energia	773 W
Fluxo Luminoso	53.300 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	12,0 A
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,295		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,313		

DJ/CLUB Platinum

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Peso líquido (Peça)	0,053 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
----------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSR Platinum 35 1CT
------------------------------	---------------------

Nome do produto completo	MSR Platinum 35 1CT
--------------------------	---------------------

Código do produto completo	871829112006300
----------------------------	-----------------

Código de encomenda	12006300
---------------------	----------

N.º material (12NC)	928190905114
---------------------	--------------


Numerador – Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC – Produto/caixa	8718291120063
-------------------------	---------------

Numerador – Embalagens por caixa exterior	16
---	----


EAN/UPC – Caso	8718291120070
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 1CT

