

PHILIPS

Lighting



MASTERCcolour CDM-TC Elite



MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

MASTERCcolour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen)	
Lampun kanta	G8.5		102 lm/W
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]	Värintoistoindeksi (CRI)	92
Hyötyvalovirta	Sphere	Valokaaren pituus O (nim.)	7,75 mm
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	15 000 tuntia	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valaistuksen tekniset tiedot		Tehonkulutus	73,2 W
Värikoodi	942 [CCT of 4200K]	Jännite (nim.)	88 V
Valovirta	7 450 lm	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Värinimike	Cool White (CW)	Himmennettävä	Ei
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,371	Mekaaniset tiedot ja runko	
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,366	Lampun pinnoite	Clear
Väriämpötila (nim.)	4200 K		

MASTERC colour CDM-TC Elite


Lampun muoto	T14
Nettopaino	0,009 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohoepitoisuus (Hg) (maks.)	6,6 mg
Elohoepitoisuus (Hg) (nim.)	6,6 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	74 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473275
CE-merkintä	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT
---------------	---------------------------------------


Tuotteen nimi	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT
EOC-koodi	871829116368800
Sähkönumero	4820017
12NC-koodi	928193905131
12NC-koodi	928193905131
Sähkönumero	4820017
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718291163688
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8718291163695

Mittapiirros




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Valonjakotiedot





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT

MASTERC colour CDM-TC Elite

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

LDLE_CDMTC-E_0007-Life expectancy diagram

