



MSR Platinum (Studio)

MSR Platinum 35 ST

Лампу MSR Platinum 35 ST розроблено спеціально для студій і театрів, для яких важлива стабільно висока світловіддача, яскравість і відмінна кольоропередача. Ця легка й компактна система видає інтенсивне холодне біле світло для чудового освітлення. Це потужний та інноваційний інструмент, який надає дизайнерам освітлення набагато більшу свободу. Водночас якість світла не гірша, ніж в інших лампах MSR. Винятково коротка дуга генерує яскраве та блискуче світло, а завдяки надкомпактній конструкції лампу можна встановлювати в корпуси світильників меншого розміру. Спектр лампи MSR Platinum 35 ST збалансований, з додатковою складовою червоного для покращеної кольоропередачі.

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітриті приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	PGJX36
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Термін служби до 50% відмов (ном.)	750 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	- [Not Specified]
Світловий потік	54 400 lm
Корельована колірна температура (ном.)	6000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	69,2 lm/W

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	75
Довжина дуги O (ном.)	3,8 mm
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	786 W
Струм у лампі (ном.)	11,5 A
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так

MSR Platinum (Studio)


Механічні деталі й корпус	
Вага нетто (шт.)	0,053 kg

Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	MSR Platinum 35 ST
Повна назва виробу	MSR Platinum 35 ST


Повний код виробу	871829170406500
Код замовлення	928194505114
Номер матеріалу (12NC)	928194505114
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718291704065
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	16
EAN/UPC - корпус	8718291704072

Розміри



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Platinum 35 ST	24 mm	3,6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36 mm

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 ST

