



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Liitäntälaitte tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	GX8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Kytkenäjäjaksojen määrä	1 050
Hyötyvalovirta	Narrow Cone
Nimelliskäyttöikä 50 %-n vikatiheyteen	12 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	10 °
Valovirta	1 350 lm
Valovoima (nim.)	36 000 cd
Värimike	Warm White (WW)

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	37 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nim.)	1 350 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tehonkulutus	39,1 W
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	120 s
Jännite (nim.)	89 V

# MASTERC colour CDM-R111 Elite

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Heijastin
Lampun muoto	R111
Nettopaino	96,000 g

## Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	4,7 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,7 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	40 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473279

## Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
---------------	---



Tuotteen nimi	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
EOC-koodi	871829168918800
Sähkönumero	4820077
12NC-koodi	928195305330
12NC-koodi	928195305330
Sähkönumero	4820077
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718291689188
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8718291689195

## Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930  
GX8.5 10D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D

## MASTERCcolour CDM-R111 Elite

