



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čirou vnější baňkou

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s ovládacími předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové zdroje
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Napětí (jmen.)	
Patice krytky	E40	130 V	
Provozní poloha	P [Paralelní nebo horizontální (HOR)]	Řízení a stmívání	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h	Stmívatelné	Ne
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	543 [CCT of 4300K]	Povrchová úprava žárovky	Číré
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Tvar žárovky	T65
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	370	Celková hmotnost (kus)	0,426 kg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	380	Certifikace a použití	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4300 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	86 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	1 089 kWh
Index podání barev (CRI)	57	Značka CE	Ano
Délka oblouku O (jmen.)	80 mm	Označení a balení	
Provozní a elektrické		Objednávací název produktu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Spotřeba energie	990 W	Celý název výrobku	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

HPI-T

Full EOC	871150018373645
Kód objednávky	18373645
Číslo materiálu (12NC)	928482600096
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500183736


Číslování SAP – balení v krabičce	4
Pouzdro – EAN/UPC	8711500183743

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Životnost



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

