

MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 400L Flex 1CT/8

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Ähnlichste Farbtemperatur	8000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2'000 Stunde(n)	Bogenlänge O (Nom)	1.2 mm
Lebensdauer 50% Ausfallrate	6'000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Unterhaltungszyklus (Norm)		Systemleistung	470 W
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	24'000 lm		
Farbkoordinate X (Nom)	297		
Farbkoordinate Y (nom.)	303		


MSD Platinum (Touring/Stage)

Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	108.000 g

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSD Platinum 400L Flex 1CT/8
Gesamt-Produktcode	871869965196100
Bestellcode	65196100


Material-Nr. (12NC)	928496405314
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699651961
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8
EAN Umverpackung	8718699651978

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 400L Flex 1CT/8	54.5 mm	1.2 mm	60 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MSD Platinum 400L Flex 1CT/8

