



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	B22
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	200 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	117,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz


Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	13 W
Corrente lampada (Nom)	120 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60

# CorePro LEDbulb

Peso netto (Pezzo)	0,076 kg
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	397624
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
<b>Condizioni di applicazione</b>	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No



<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
Nome completo prodotto	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
Full EOC	871869651002500
Codice d'ordine	51002500
Codice materiale (12NC)	929001234102
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696510025
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696510032

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

## Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827


# CorePro LEDbulb

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

## Durata



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

