



Tubo LED CorePro Mains T5

CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX

CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 1850 lm, 30000 hora(s)

CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 1850 lm, 30000 hora(s), 115.00 lm/W, G5

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5
Vida útil nominal	30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Periodo de garantía	3 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	200 °
Flujo luminoso	1.850 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	115,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	16 W
Corriente de la lámpara (máx.)	175 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	70 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.92
Voltaje (nominal)	100-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	28W TL5 HE
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Tubo LED CorePro Mains T5

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	T5
Peso neto (pieza)	0,124 kg

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Marcado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX
Nombre del producto completo	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX
Full EOC	871869666752100
Descripción de código local	Tubo LED 1.2mts 16W Luz Neutra
Código del pedido	929001275212
N.º de material (12NC)	929001275212
Código local	929001275212
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696667521
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718696667538

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	15,8 mm	19 mm	1.149 mm	1.156,1 mm	1.163,2 mm

