



MASTER LED spot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 4000 K, 3000 lm, 25000 hora(s),
Metal

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 4000 K, 3000 lm, 25000 hora(s), Metal, 93 lm/W

Datos del producto

Información general

Tapa-base	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Periodo de garantía	2 años

Información técnica sobre la luz

Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	30 °
Flujo luminoso	3.000 lm
Intensidad lumínica (nominal)	12.000 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	32 W
Corriente de la lámpara (nominal)	160 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,92
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	80 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Metal

MASTER LED spot PAR High Lumen

Forma del foco	PAR30L
Peso neto (pieza)	0,315 kg

Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V
--------------------------------	---------------------------------------

Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V
Full EOC	872110305233900
Código del pedido	929001354822
N.º de material (12NC)	929001354822
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103052339
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8721103052346


Plano de dimensiones




Product

Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V

MASTER LED spot PAR High Lumen

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 32W 30D 840 220V

