



CorePro Glass LED ampuller

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Yeni bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu CorePro LED ampuller, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro LED ampuller, nostaljik tarzda mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan CorePro LED aydınlatma.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Tutarlılığı	
Kapak Tabanı	E27	Renk oluşturma dizini (CRI)	<6
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	80
Anahtar Döngüsü	20.000	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	70 %
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb		RG1
Akış ölçüm referansı	Sphere		
Garanti süresi	2 yıl		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	300 °	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Akısı	806 lm	Güç Tüketimi	7 W
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Lamba Akımı (Nom)	60 mA
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Güç Eşleniği	60 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	115,00 lm/W	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
		%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
		Güç Faktörü (Kesir)	0,51

CorePro Glass LED ampuller

Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	45 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	G93
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,070 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
EPREL Tescil Numarası	1825194
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	1
titreme değeri	

Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Tam ürün adı	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Tam ürün kodu	871951434677200
Sipariş kodu	34677200
Malzeme No. (12NC)	929001387992
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514346772
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8719514346789



Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm


CorePro Glass LED ampuller

Fotometrik bilgi




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

CorePro Glass LED ampuller

