Σποτ LED MASTER LV

MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND

LED, MR16, Όχι, GU5.3, 3000 K, 470 lm, 40000 h, Μέταλλο

Το MASTER LEDspot LV, που παρέχει έντονη δέσμη ανάδειξης, είναι μια ιδανική λύση αντικατάστασης για φωτισμό με σποτ. Το MASTER LEDspot LV έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει σποτ αλογόνου ή πυράκτωσης. Αποδίδει φυσικά χρώματα, δημιουργώντας ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα για εφαρμογές κατοικίας, φιλοξενίας και τονίζει την ομορφιά των εμπορευμάτων σε καταστήματα. Το νέο μικρότερο περίβλημα παρέχει τέλεια εφαρμογή για την πλειονότητα των φωτιστικών στην αγορά με βάσεις MR16 GU 5.3. Δεν χρησιμοποιεί απλώς μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύση της Philips για να εγγυηθεί την ευρύτερη δυνατή συμβατότητα με τυπικούς ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές αλογόνων 12 V, προσφέρει επίσης υψηλή ένταση δέσμης που αντιστοιχεί στα σποτ αλογόνου MR16. Η λειτουργία ρύθμισης έντασης επιτρέπει τη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας και λειτουργεί με ευρεία επιλογή ρυθμιστών έντασης. Η υψηλή τιμή SDCM εξασφαλίζει υψηλότερη συνέπεια χρωμάτων, η οποία διατηρείται για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Το MASTER LEDspot LV επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα φωτός και τη διάρκεια ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων να αποσβέσουν την επένδυσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU5.3
Ονομαστική διάρκεια ζωής	40.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 μοίρα(ες)

Φωτεινή ροή	470 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	1.400 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	72 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<4
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90

Σποτ LED MASTER LV

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	- Hz
Συχνότητα εισόδου	- Hz
Κατανάλωση ενέργειας	6,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	720 mA
Αντίστοιχη ισχύς	50 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	ac electronic 12 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	90 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Μέταλλο

Σχήμα λαμπτήρα	MR16
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,052 kg

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND
Full EOC	871869681311900
Κωδικός παραγγελίας	81311900
Αρ. υλικού (12NC)	929001882308
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696813119
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696813126

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND	50,5 mm	46,5 mm

Σποτ LED MASTER LV

Φωτομετρικά δεδομένα



Accent Lighting Spots - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND



Light Distribution Diagram - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND



Life Expectancy Diagram

Σποτ LED MASTER LV

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Απρίλιος 17 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές