



# CorePro Plastik LED Özellikleri



## CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

CorePro, LEDbulb, Çubuk, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDbulb, Çubuk, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

### Ürün veri

Genel Bilgiler		EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	
Kapak Tabanı	E27	RG1	
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Çalıştırma ve Elektrik	
Anahtar Döngüsü	50.000	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Akış ölçüm referansı	Sphere	Güç Tüketimi	9,5 W
Garanti süresi	2 yıl	Lamba Akımı (Nom)	84 mA
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Eşleniği	68 W
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Işın Açısı (Nom)	240 °	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Işık Akısı	950 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.51
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)	Voltaj (Nom)	220-240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Sıcaklık	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100,00 lm/W	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C
Renk Tutarlılığı	<6	Kontroller ve Dim Etme	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Dim Edilebilir	Hayır
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %		

## CorePro Plastik LED Özellikleri

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Lamba Biçimi	Çubuk
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,042 kg


Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	10 kWh
EPREL Tescil Numarası	415169
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre 1 titreme değeri	
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
-------------------------	------------------


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Tam ürün adı	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Tam ürün kodu	871869681451200
Sipariş kodu	81451200
Malzeme No. (12NC)	929001901402
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696814512
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696814529

### Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

### Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


## CorePro Plastik LED Özellikleri

### Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

### Kullanım Ömrü



68W E27 Stick FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

