



LED Designer Deco

UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

LEDbulb, Otros, 100 W, E27, 6500 K, 1700 lm, 15000 hora(s), Plástico

LEDbulb, Otros, 100 W, E27, 6500 K, 1700 lm, 15000 hora(s), Plástico, 113 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	120 °
Flujo luminoso	1,700 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	113 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	15 W


Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	72 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	Otros
Peso neto (pieza)	0.117 kg
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh

LED Designer Deco

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6
Nombre del producto completo	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6
Full EOC	871869975536200


Descripción de código local	UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6
Código del pedido	929001971571
N.º de material (12NC)	929001971571
Código local	929001971571
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699755362
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699755379

Plano de dimensiones




Product	D	C
UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6	150 mm	82 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6



General uniform lighting - UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

LED Designer Deco

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

