



# Lámparas LED Essential

## Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX

LEDbulb, A19, 60 W, E27, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	150 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-130 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

# Lámparas LED Essential

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.060 kg

## Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

## Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX
--------------------------------	--------------------------------------



Nombre del producto completo	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX
Full EOC	871869969925300
Código del pedido	929002312494
N.º de material (12NC)	929002312494
Numerador: cantidad por paquete	8
EAN/UPC: producto/caja	8718699699253
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8718699699260

## Plano de dimensiones



Product	D	C
Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX	60 mm	108 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX

Spectral Power Distribution Colour - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX

# Lámparas LED Essential

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 8CT/5 MX

