



# Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

## CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες CorePro LED High Lumen παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.


### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Γωνία δέσμης (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	E27	Φωτεινή ροή	300 μοίρα(ες)
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h	Ανάθεση χρωμάτων	2.452 lm
Κύκλος λειτουργίας	20.000	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Ψυχρό φως ημέρας
Lighting Technology	LEDbulb	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	6500 K
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Συνάφεια χρωμάτων	140,00 lm/W
Περίοδος εγγύησης	2 έτη	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	<6
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	80
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]		70 %

## Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
<b>Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας</b>	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	17,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	150 mA
Αντίστοιχη ισχύς	150 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
<b>Θερμοκρασία</b>	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C
<b>Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης</b>	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
<b>Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα</b>	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	A67
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,040 kg
<b>Έγκριση και Εφαρμογή</b>	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	18 kWh

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Αρ. εγγραφής EPREL	374907
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C

### Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται



### Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434665900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CLED150E2786FRG
Κωδικός παραγωγέας	34665900
Αρ. υλικού (12NC)	929002372802
Τοπικός κωδικός	CLED150E2786FRG
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514346659
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514346666

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm


# Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

## Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

## Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass



© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Απρίλιος 16 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές