



# Standard LED bulbs

## LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR

LEDbulb, A70, 110 W, E27, 6500 K, 1800 lm, 25000 hora(s)

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Período de garantia	2 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Fluxo luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	18 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	130 mA
Potência equivalente	110 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.85
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	90 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco

## Standard LED bulbs

Forma da lâmpada	A70
Peso líquido (peça)	0,066 kg
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C
<b>Condições de aplicação</b>	
Tecnologia sem fio	Não se aplica
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR



Nome do produto completo	LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR
Full EOC	871951425447300
Descrição do código local	Lâmpada Led LEDBHL-18WE27A70MVF
Código de encomenda	929002428392
Nº do material (12NC)	929002428392
Código local	929002428392
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514254473
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC – caixa	8719514254480

## Desenho dimensional



Product	D	C
LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR	71 mm	142 mm

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR

General uniform lighting - LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR

# Standard LED bulbs

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR

