



CorePro LED spot LV



CorePro LED spot ND4.4-35W MR16 827 36DUK

MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma için mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler MR16 GU5.3 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	345 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	650 cd
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	78 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

90° Konide Işık Akısı (Nominal)	345 lm
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	- Hz
Giriş Frekansı	- Hz
Güç Tüketimi	4,4 W
Lamba Akımı (Nom)	520 mA
Güç Eşleniği	35 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,6
Voltaj (Nom)	ac electronic 12 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C

CorePro LED spot LV

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	MR16
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,045 kg

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Tescil Numarası	421457
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	CorePro LED spot ND4.4-35WMR16 827 36DUK
Tam ürün adı	CorePro LED spot ND4.4-35WMR16 827 36DUK
Tam ürün kodu	871951430706301
Sipariş kodu	30706301
Malzeme No. (12NC)	929002494699
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514307063
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514405462

Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro LED spot ND4.4-35WMR16 827 36DUK	50,5 mm	45,5 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND4.4-35WMR16 827 36DUK



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND4.4-35WMR16 827 36DUK

CorePro LED spot LV


Fotometrik bilgi




CorePro LED spot LV Page 11 of 11

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND4.4-35WMMR16 827 36DUK

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND4.4-35WMMR16 827 36DUK

