Corepro LED Strip

CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

En komplett familie som er lys, slank, trygg og pålitelig. Velg den beste passformen for alle prosjekter, fra 4 lumenpakker/effekter og 4 CCT-er, og nyt enkel installasjon med slank design

Produktdata

Generell informasjon	
Driver inkludert	Nei
Lighting Technology	LED
Garantiperiode	3 år

Teknisk belysning	
Lysytelse	300 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130,43 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	24 V
Opprinnelig CLO strømforbruk	10.5 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektforbruk	10,5 W
Effektfaktor (brøk)	1
Kabel	Kabel, 0,3 m uten plugg
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse III

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Kontrollgrensesnitt	avhenger av driver (1–10 V, DALI ...)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	10 % (avhenger av dimmer, ELV)

Mekanikk og innfatning	
Reflektormateriale	-
Total lengde	5 000 mm
Total bredde	8 mm
Total høyde	1,3 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	1 x 8 x 5000 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK00 [Ingen beskyttelse]
Nettovekt (stykk)	0,100 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
EPREL-registreringsnummeret er:	620719
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	–20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%

Corepro LED Strip

Innledende kromatisitet	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Medianlevetid L70B50	35 000 time(r)

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M
Full EOC	871951434404400

Lokal kodebeskrivelse	3211002
Bestillingskode	929002694902
Materialenr. (12NC)	929002694902
Lokal bestillingskode	3211002
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514344044
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514344051

Målskisse

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.