LED pás Corepro

CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M

Komplexný rad žiarivo svietiacich, tenkých, bezpečných a spoľahlivých produktov. Vyberte si ten najvhodnejší pre každý projekt zo 4 úrovní svetelného toku/výkonu a 4 verzií CCT a využite jednoduchú inštaláciu vďaka tenkému dizajnu svietidla.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Nie
Technológia osvetlenia	LED
Záručná lehota	3 rokov

Svetelné technické	
Svetelný tok	750 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	125,00 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	24 V
Počiatočná spotreba pri CLO	27 W
Priemerná spotreba pri CLO	0 W
Spotreba	27 W
Účinnosť (zlomok)	1
Kábel	0,3 m kábel bez zástrčky
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda III

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Riadiace rozhranie	v závislosti od stmievača, (1 – 10 V, DALI...)
Konštantný svetelný výkon	Nie
Maximálna úroveň stmievania	10 % (závisí od stmievača, ELV)

Mechanické časti a teleso	
Materiál reflektora	-
Celková dĺžka	5 000 mm
Celková šírka	8 mm
Celková výška	1,3 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	1 x 8 x 5000 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK00 [Žiadna ochrana]
Čistá hmotnosť (kus)	0,100 kg

Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Registračné číslo EPREL	620715
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

LED pás Corepro

Rozsah okolitých teplôt	–20 až +40 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.4338, 0.403) 5SDCM
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)	
Stredná užitočná životnosť L70B50	35 000 h

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M
Úplný názov produktu	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M
Úplný kód produktu	871951434410500
Objednávkový kód	34410500
Č. materiálu (12NC)	929002695202
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514344105
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8719514344112

Rozmerový obrázok

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M

LED pás Corepro

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, August 31 - Údaje podliehajú zmenám