



CorePro LED-Lichtleiste



CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

Eine vollständige Produktfamilie mit hellen, schlanken, sicheren und zuverlässigen Produkten. Wählen Sie die optimale Lösung aus vier Lichtstärken/Wattleistungen sowie vier CCTs und genießen Sie eine einfache Installation mit schlanker Bauform.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Nein
Beleuchtungstechnologie	LED
Garantiedauer	3 Jahre
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	800 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	133,00 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	24 V
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	27 W
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	0 W
Systemleistung	27 W
Leistungsfaktor (Bruchteile)	1
Kabel	Kabel (0,3 m) ohne Steckverbinder
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	-

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse III
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Steuerungsschnittstelle	abhängig vom Betriebsgerät (1–10 V, DALI...)
Konstanter Lichtstrom	Nein
Maximaler Dimmlevel	10 % (abhängig vom Dimmer, ELV)
Mechanik und Gehäuse	
Reflektor-Material	-
Gesamte Länge	5.000 mm
Gesamte Breite	8 mm
Gesamte Höhe	1,3 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1 x 8 x 5000 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
Nettogewicht (Stück)	0,100 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E

CorePro LED-Lichtleiste

EPREL-Registrierungsnummer	620710
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Nutzlebensdauer L70B50	35.000 Stunde(n)



Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
Gesamt-Produktcode	871951434412900
Bestellcode	34412900
Material-Nr. (12NC)	929002695302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514344129
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514344136

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

CorePro LED-Lichtleiste

