



# Corepro LED Strip



## CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

En komplett familie som er lys, slank, trygg og pålitelig. Velg den beste passformen for alle prosjekter, fra 4 lumenpakker/effekter og 4 CCT-er, og nyt enkel installasjon med slank design

### Produktdata

Generell informasjon		Kontrollgrensesnitt	
Driver inkludert	Nei	Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Lighting Technology	LED	Maksimalt dimmenivå	10 % (avhenger av dimmer, ELV)
Garantiperiode	3 år		
Teknisk belysning		Mekanikk og innfatning	
Lysytelse	800 lm	Reflektormateriale	-
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Total lengde	5 000 mm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	133,00 lm/W	Total bredde	8 mm
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Total høyde	1,3 mm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Mål (høyde x bredde x høyde)	1 x 8 x 5000 mm
		Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
		Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK00 [Ingen beskyttelse]
		Nettvekt (stykk)	0,100 kg
Drift og elektronikk		Godkjenning og bruksområde	
Inngangsspenning	24 V	Energieffektivitet, klasse	E
Opprinnelig CLO strømforbruk	27 W	EPREL-registreringsnummeret er:	620710
Average CLO power consumption	0 W	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Effektforbruk	27 W	CE-merke	Ja
Effektfaktor (brøk)	1	I samsvar med EU RoHS	Ja
Kabel	Kabel, 0,3 m uten plugg	For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse III		
Kontroller og dimming		Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Kan dimmes	Ja	Lysstrømtoleranse	+/-10%

# Corepro LED Strip



Innledende kromatisitet	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
<b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>	
Medianlevetid L70B50	35 000 time(r)
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M
Full EOC	871951434412900

Lokal kodebeskrivelse	3211006
Bestillingskode	929002695302
Materialenr. (12NC)	929002695302
Lokal bestillingskode	3211006
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514344129
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514344136

## Målskisse



## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M

