

PHILIPS

Lighting



MASTER LED Şerit



Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

Mükemmel homojenlik ve güvenle üstün ışık sunan eksiksiz aile. 5 lümen paketi/watt gücü ve 4 CCT arasından her projeye en uygun olanı seçin ve bakım derdi olmadan mükemmel güvenilir performansın tadını çıkarın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Hayır
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Garanti süresi	5 yıl

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.830 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	110,00 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 V
Başlangıç CLO güç tüketimi	67 W
Ortalama CLO güç tüketimi	0 W
Güç Tüketimi	67 W
Güç Faktörü (Kesir)	1
Kablo	Fişsiz 0,3 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Kontrol arayüzü	sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI...)
Sabit ışık çıkışı	Evet
Maksimum dim seviyesi	%10 (dimmer'a bağlı, ELV)

Mekanik ve Muhafaza	
Reflektör malzemesi	-
Toplam uzunluk	5.000 mm
Genel genişlik	8 mm
Genel yükseklik	1,3 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	1 x 8 x 5000 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK00 [Koruma yok]
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,100 kg

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
EPREL Tescil Numarası	620731
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%

MASTER LED Şerit


Başlangıç renk türü	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Ortalama yararlı ömür L70B50	60.000 h
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
Tam ürün adı	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

Tam ürün kodu	871951434458700
Sipariş kodu	34458700
Malzeme No. (12NC)	929002697602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514344587
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514344594


Boyutlu çizim



Fotometrik bilgi



©2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11



General uniform lighting - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

