



LED Corn Cobs

63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1

CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 63 W, 175-250, EX39, 4000 K, 9000 lm, 50000 hora(s)

CorePro, LED, Corncob, Solo red eléctrica, 63 W, EX39, 4000 K, 9000 lm, 50000 hora(s), 142.00 lm/W, Plástico

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	EX39
Vida útil nominal	50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	5 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	9,000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142.00 lm/W
Consistencia de color	ANSI 5.000 K cuadrángulo
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	63 W

Corriente de la lámpara (nominal)	700 mA
Tiempo de inicio (nominal)	1 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	100-277 V
Tipo UL	Tipo B HIB_UL (lista+clasificación UL)
Potencia equivalente (solo LED HID)	175-250
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Plástico
Forma del foco	Corncob


LED Corn Cobs

Peso neto (pieza)	0.816 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Si
Consumo energético kWh/1000 h	63 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
Tecnología inalámbrica	No aplica

Información del producto



Nombre del producto del pedido	63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1
Nombre del producto completo	63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1
Código del pedido	929002999904
N.º de material (12NC)	929002999904
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677564247
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	50046677564242

Plano de dimensiones



Product	D	C
63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1	85 mm	260 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1

General uniform lighting - 63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1


LED Corn Cobs

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 63CC/LED/840/LS EX39 G3 BB 3/1

