



Lámparas LED Essential

ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR

LEDbulb, A60, 80 W, E27, 6500 K, 920 lm, 12000 hora(s), Plástico

LEDbulb, A60, 80 W, E27, 6500 K, 920 lm, 12000 hora(s), Plástico, 102 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	12,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	965 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	920 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	102 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9 W
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA
Equivalente en potencia en vatios	80 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	100 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Lámparas LED Essential

Material del foco	Plástico
Forma del foco	A60
Peso neto (pieza)	0.027 kg
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR



Nombre del producto completo	ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR
Full EOC	871869960296300
Código del pedido	929003482995
N.º de material (12NC)	929003482995
Numerador: cantidad por paquete	2
EAN/UPC: producto/caja	8718699602963
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718699602970

Plano de dimensiones



Product	D	C
ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR	60 mm	109 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR

General uniform lighting - ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR


Lámparas LED Essential

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV
2PF/10 AR

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDBulb 9W E27 6500K HV 2PF/10 AR



Life Expectancy Diagram

