



Tabung LED CorePro EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 50000 jam

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 50000 jam, 100 lm/W, G13, Kaca, RGO

Warnings and Safety

- CATATAN: Efisiensi energi dan distribusi cahaya secara keseluruhan pada setiap pemasangan yang menggunakan lampu ini akan ditentukan berdasarkan desain pemasangan.
- Pemasangan harus dilakukan sesuai dengan diagram pemasangan yang disertakan dengan lampu atau tersedia secara online. Pemasangan harus dilakukan oleh profesional bersertifikasi.

Product data


Informasi Umum		Konsistensi Warna	
Tutup-Dasar	G13	Konsistensi Warna	<6
Nominal masa pakai	50.000 jam	Indeks renderasi warna (CRI)	80
Siklus Sakelar	200.000	LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Teknologi Pencahayaan	LEDtube	Keamanan fotobiologis menurut EN 62471	RGO
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]	Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Sudut Cahaya (Nom)	240 °	Konsumsi Daya	8 W
Flux Cahaya	800 lm	Arus Lampu (Nom)	46 mA
Penandaan Warna	Cool Daylight	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Faktor Daya (Fraksi)	0,9
		Tegangan (Nom)	220-240 V

Tabung LED CorePro EM/Mains T8

Alternatif LED untuk daya lampu fluoresen	18W TL-D
Kompatibilitas Pemberat	EM/Mains
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	50 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Kaca
Panjang Produk	600 mm
Bentuk Bohlam	T8
Berat Bersih (Bagian)	0,120 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya
Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur



Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambient	-20 hingga +45 °C
Kondisi Aplikasi	
Teknologi Nirkabel	Tidak berlaku
Data Produk	
Nama produk pesanan	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I
Nama lengkap produk	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I
Kode produk lengkap	872016927704500
Kode urutan	929003547308
No. Material (12NC)	929003547308
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169277045
Numerator - Pak per kotak bagian luar	20
EAN/UPC - Kantung	8720169277052

Dimensional drawing



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I	28 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Photometric data




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I


Tabung LED CorePro EM/Mains T8

Photometric data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I


Lifetime



Life Expectancy Diagram



FailureRate




LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I

Tabung LED CorePro EM/Mains T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 AP I

