



Ecohome

EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR

LEDbulb, A60, 50 W, E27, 6500 K, 520 lm, 15000 hora(s), Plástico

LEDbulb, A60, 50 W, E27, 6500 K, 520 lm, 15000 hora(s), Plástico, 86 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	520 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	86 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA

Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A60
Peso neto (pieza)	0,024 kg

Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR



Full EOC	872016930542700
Código del pedido	929003793171
N.º de material (12NC)	929003793171
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169305427
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169305434

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR

Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KHV 1PF/20AR

