



Ecohome

EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20

LEDbulb, A19, 40 W, E27, 6500 K, 450 lm, 15000 hora(s), Plástico

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	450 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	81 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	5.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	80 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.022 kg
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20


Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20
Full EOC	872016930904300
Código del pedido	929003797411
N.º de material (12NC)	929003797411
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169309043
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169309050

Plano de dimensiones




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	107 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20

Datos fotométricos




Technical Parameters 43 Page 10

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20

