



Lámparas LED Essential

Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK

LEDbulb, A19, 100 W, E27, 6500 K, 1310 lm, 15000 hora(s), Plástico

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDBulb
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1,310 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	109 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
---	------

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	170 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Lámparas LED Essential

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.027 kg

Aprobación y aplicación


Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK
--------------------------------	---------------------------------------


Nombre del producto completo	Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK
Full EOC	872016930936400
Código del pedido	929003798012
N.º de material (12NC)	929003798012
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169309364
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8720169309371

Plano de dimensiones




Product	D	C
Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK	60 mm	109 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK



Spectral Power Distribution Colour - Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK

Lámparas LED Essential

Datos fotométricos




General uniform lighting - Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK

General uniform lighting - Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Ess LEDBulb 12-100W E27 6500K A19 1PK

