



Ecohome

EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20

LEDbulb, A19, 100 W, E27, 6500 K, 1310 lm, 15000 hora(s), Plástico

LEDbulb, A19, 100 W, E27, 6500 K, 1310 lm, 15000 hora(s), Plástico, 93 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1,310 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	14 W
Corriente de la lámpara (nominal)	110 mA

Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.6
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.027 kg

Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20



Full EOC	872016937391400
Código del pedido	929004229311
N.º de material (12NC)	929004229311
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169373914
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169373921

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20	60 mm	109 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20

